



3 LENTES



REEMPLAZO MENSUAL



UV

Su alta permeabilidad al oxígeno permite:

- Mantener el epitelio corneal sano.
- Reducir riesgos de infección ocular.
- Un uso prolongado con elevada comodidad.
- Conseguir una óptima agudeza visual.
- Mejora el nivel de humedad.

MATERIAL	INNOFILCON A 55%, AGUA 45%
CURVA BASE	8.60 mm
DIAMETRO	14.20 mm
RANGO DE POTENCIAS	-12.00 a -6.50 (pasos 0.50) -6.00 a +6.00 (pasos 0.25) +6.50 a +8.00 (pasos 0.50)
DK	$70 \times 10^{-11}$ [cm <sup>2</sup> /s] [mlO <sub>2</sub> /ml.mm.Hg]
TINTE PARA MANEJO	AZUL