

Imopgel O2O2

Lente de contacto hidrogel de silicona



Su alta permeabilidad al oxígeno permite:

- Mantener el epitelio corneal sano.
- Reducir riesgos de infección ocular.
- Un uso prolongado con elevada comodidad.
- Conseguir una óptima agudeza visual.
- Mejora el nivel de humedad.

CARACTERÍSTICAS

Reemplazo	Mensual	Unidades	3 lentes/caja
Compensación	Esférica	Tinte Manipulado	Azul
Filtro	UV		
Material	Innofilcon 55%, Agua 45%	DK	$70 \times 10^{-11} \text{ (cm}^2\text{/s)}$ $(\text{mlO}_2\text{/ml.mm.Hg)}$

RANGO DE POTENCIAS

Ø	Radio	Esferas	Pasos
14.20	8.60	-12.00 a -6.50	0.50
		-6.00 a +6.00	0.25
		+6.50 a +8.00	0.50