



Uniq

Progresivo para usuarios con adiciones bajas que buscan buena relación calidad-precio

Especialmente concebido para presbítas jóvenes. Fabricado con tecnología Free-Form, mejora la visión binocular aportando máximo equilibrio y visión coordinada de los ojos.

Tecnologías

 Balance binocular

CARACTERÍSTICAS LAB


	1.5 Blanco		1.6 Blanco		1.67 Blanco	
BLANCO	✓					
HARD	✓		✓			
GREEN	✓		✓			
GREEN+	✓		✓		✓	
eBLUE	✓		✓		✓	

	1.5 Color	1.5 Polar	1.5 Foto. & ColorMatic®3	1.6 Color & Polar	1.6 Foto. & ColorMatic®3	1.67 Color	1.67 Foto. & ColorMatic®3
BLANCO	✓						
HARD	✓	✓	✓*				
GREEN	✓	✓	✓	✓			
GREEN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*No disponible en ColorMatic®3

1.5

n: 1.5 - abbe: 59 - UV: 345 nm




ColorMatic®3 a partir de -4D disponible solo en Ø 65/70

Polar desde +5D hasta -5D (no recomendado para ranurar)

1.6


n: 1.6 - abbe: 40 - UV: 397 nm



Polar (no recomendado para ranurar), Foto. y ColorMatic®3 disponible hasta -10D

1.67

n: 1.67 - abbe: 31.2 - UV: 397 nm



Polar (no recomendado para ranurar), Foto. y ColorMatic®3 disponible hasta -10D

Adiciones	Altura Montaje	Pasillo
0.75 - 3.50	16mm, 19mm	Fijo 16 y 19

- Medición de la adición en cara convexa.
- Recomendable aportar forma de montura.
- Disponible también para 65x55 y 70x60.

* Apertura óptica equivalente a 60/65.

** Apertura óptica equivalente a 55/60.