



Visiona

Progresivo para adiciones medias-bajas y un uso intensivo de dispositivos electrónicos

Progresivo Free-Form de campo ampliado en la zona de cerca con el 100% de la adición, haciendo más fácil encontrar la zona de cerca y mejorando la ergonomía del usuario.

Tecnologías



Balance binocular



Progresión acelerada



Inset variable


CARACTERÍSTICAS LAB

	1.5 Blanco	1.6 Blanco	1.67 Blanco	1.74 Blanco	1.50 Color	1.60 Color	1.67 Color
BLANCO	✓				✓		
HARD	✓	✓			✓		
GREEN	✓	✓			✓	✓	
GREEN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B420 (GREEN+ / eBLUE)		✓	✓				
eBLUE	✓	✓	✓				

	1.5 Polar	1.5 Mirror Polar	1.5 Foto. & ColorMatic®3	1.6 Polar	1.6 Foto. & ColorMatic®3	1.67 Polar	1.67 Foto. & ColorMatic®3
HARD	✓		✓*				
GREEN	✓		✓	✓			
GREEN+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


*No disponible en ColorMatic®3

1.5
n: 1.5 - abbe: 59 - UV: 345 nm




ColorMatic®3 a partir de -4D disponible solo en Ø 65/70
Polar desde +5D hasta -5D (no recomendado para ranurar)

1.6
n: 1.6 - abbe: 40 - UV: 397 nm




Polar (no recomendado para ranurar), Foto. y ColorMatic®3 disponible hasta -10D

1.67
n: 1.67 - abbe: 31,2 - UV: 397 nm



Polar (no recomendado para ranurar), Foto. y ColorMatic®3 disponible hasta -10D

1.74
n: 1.74 - abbe: 33 - UV: 397 nm



Adiciones	Altura Montaje	Pasillo
0.75 - 4.00	A partir de 14mm	Variable 14-22

- Medición de la adición en cara convexa.
- Forma incluida: Redonda (Ø 65/70 ó 70/75).
- Redonda descentrada 5mm (Ø 65/75 ó 70/80).
- Recomendable aportar forma de montura.
- Disponible también para 65x55 y 70x60.

* Apertura óptica equivalente a 60/65.
** Apertura óptica equivalente a 55/60.